


Valvola di inserimento MS4-EE-1/8-V230-S

Codice prodotto: 538727

FESTO

elettrico, con silenziatore, direzione del flusso da sinistra a destra.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Costruzione	Valvola a spola
Tipo di azionamento	elettrico
Funzione di scarico	non strozzabile
Azionatore manuale	a ritenuta monostabile
Riposizionamento	Molla meccanica
Tipo di comando	prepilato
Funzione valvola	3/2, chiusa monostabile
Pressione di esercizio	4 ... 10 bar
Valore C	4,5 l/sbar
Valore b	0,5
Portata nominale normale	1.000 l/min
Durata dell'inserimento	100%
Valori caratteristici bobina	230V AC
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE a norme RoHS
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo fissaggio	a scelta: Montaggio in linea con accessori
Posizione di montaggio	qualsiasi
Direzione di flusso	non reversibile
Peso	0,289 g
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Attacco pneumatico 3	G1/4
Alimentazione pressione di pilotaggio	interno
Connessione elettrica	Connettore forma costruttiva quadrata a norme DIN EN 175301-803 Forma C
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso