


# asse di guida FDG-40- -ZR-RF

Codice prodotto: 538792

FESTO



## Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Corsa	1 ... 5.000 mm
Extra-corsa	136 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a rotelle
Costruzione	Guida
Accelerazione max.	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Velocità max.	$\leq 10 \text{ m/s}$
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Momento di superficie di secondo grado Ix	2.479E+03 mm <sup>4</sup>
Momento di superficie di secondo grado Iy	946,3E+03 mm <sup>4</sup>
Forza Fy max.	300 N
Forza Fz max.	300 N
Momento Mx max.	18 Nm
Forza di spostamento	5 ... 35 N
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	59,1 g
Fissaggio	Con accessori
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Materiale copertura	PA
Materiale profilo guida	Acciaio
Materiale elemento di guida	Acciaio
Materiale del corpo	Alluminio anodizzata