

asse di guida FDG-63- -ZR-RF

Codice prodotto: 538793

FESTO



Esempio di
rappresentazione



Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Taglia	63
Corsa	1 ... 5.000 mm
Extra-corsa	244 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a rotelle
Costruzione	Guida
Accelerazione max.	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Velocità max.	$\leq 10 \text{ m/s}$
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Momento di superficie di secondo grado I_x	16.640E+03 mm ⁴
Momento di superficie di secondo grado I_y	5.997E+03 mm ⁴
Forza F_y max.	600 N
Forza F_z max.	600 N
Momento M_x max.	65 Nm
Forza di spostamento	5 ... 30 N
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	138,4 g
Fissaggio	Con accessori
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Materiale copertura	PA
Materiale profilo guida	Acciaio
Materiale elemento di guida	Acciaio
Materiale del corpo	Alluminio anodizzata