



# cavo di alimentazione KPWR-MC-1-SUB-15HC-5

Codice prodotto: 538915  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per il collegamento dell'alimentazione di carico e logica.  
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2020. Per alternative di prodotto,  
vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Definizione cavo	senza supporto targhette
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Dritto
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	Sub-D Mixed
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	7
Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati	6
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato di comando
Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento	Cavo
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori	6
Collegamento elettrico 2, poli/conduttori occupati	6
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 24 V
Lunghezza cavo	5 m
Caratteristica cavo	Adatto per portacavi
Raggio di curvatura, cablaggio fisso	≥ 50 mm
Raggio di curvatura, cablaggio libero	≥ 100 mm
Diametro cavo	10 mm
Composizione cavo	2x2,5+2x(2x0,34) schermato
Sezione nominale conduttore	0,34 mm <sup>2</sup> 2,5 mm <sup>2</sup>
Terminali dei conduttori	Capocorda a spina
Grado di protezione	IP54
Nota sul tipo di protezione	In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-25 ... 60 °C
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Materiale rivestimento del cavo	TPE-U(PUR)
Materiale guaina isolante	TPE-E