

# corsore FKC-40

Codice prodotto: 538962

FESTO

Per attuatore lineare DGC-G.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Deviazione radiale +/-	2,5 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Carico max. momentaneo ammissibile in direzione della forza +/-	3.000 N
Carico max. prolungato ammissibile in direzione della forza +/-	1.400 N
Peso	180,2 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale snodo	PA rinforzato
Materiale perno sferico	Acciaio fortemente legato
Materiale piastra	Leghe di alluminio per lavorazione plastica