


connettore femmina NTSD-GD-9-M12-5POL-RK

Codice prodotto: 538999

FESTO

Per unità di valvole.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Connessione elettrica	5 poli Connettore maschio diritto / Morsetto a vite
Carico di corrente ammissibile	3 A
Diametro ammissibile del cavo	6 ... 8 mm
Sezione attacco	0,75 mm ²
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA
Colore corpo contenitore	Nero