


# Checkbox CHB-C-F

Codice prodotto: 539076

FESTO

forma costruttiva compatta



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione di conteggio	si
Grado di protezione	IP64
Connessione per encoder	a norme specifiche RS 485
Uscite	Parte corretta e correttamente orientata Parte corretta ma non correttamente orientata Parte non corretta Comando dispositivo di convogliamento Comando nastro/Pronto Segnalazione di stato "Attenzione" Uscita errori Conteggio raggiunto PLC_Power
Ingressi	Sensore congestione 1 Sensore congestione 2 Camera - Enable Errore esterno Counter Reset Avvio esterno Sensore esterno Blocco tasto Type Select 0 Type Select 1
Max. numero differenti orientamenti per memoria tipologie	8
Max. numero memorie tipologie	16
Preselezione quantità	Software CheckKon
Intervallo conteggio	1 - 2 Mrd.
Protezione interna	Fusibile 8 A
Limitazione elettronica delle uscite a	700 mA
Max. corrente totale su connessione PLC	1 A
Tensione di esercizio nominale CC	24 V
Assorbimento di corrente con uscite prive di carico	750 mA
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 15 %
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Condizioni ambientali	asciutto Schermatura da influssi estremi della luce esterna aria ambiente il più possibile pulita
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Peso	2.500 g
Risoluzione videocamera	4/100 mm
Tempo di esposizione	128 ... 1.024 µs
Stato del lavoro	95 ... 99 mm
Campo visivo	42 - 45 mm
Interfaccia diagnostica	Interfaccia RS232 115 Kbaud M12x1 a 4 poli
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE