

# Distributore rotativo GF-1/2-1/4

Codice prodotto: 539292

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore  |
|--|---|
| Dimensione nominale  | 15 mm   |
| Posizione di montaggio   | Opzionale   |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-13.775 psi...145 psi   |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | -0.95 bar...10 bar  |
| Portata standard 1-2.1 (6->0)                                    | 4050 l/min  |
| Portata standard 1-2.X aperto (6->0)                             | 14130 l/min   |
| Velocità di rotazione max.                                       | 2500 1/min  |
| Fluido di lavoro   | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Acqua (liquida, senza ghiaccio)                   |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                      | Per il funzionamento con acqua ricorrere a un filtro da 5 µm<br>Funzionamento lubrificato possibile |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                         | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione   |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ambiente   | -10 °C...80 °C  |
| Coppia di serraggio max.   | 8 Nm  |
| Coppia nominale  | 4.25 Nm   |
| Tolleranza della coppia di serraggio nominale                    | ± 20%   |
| Collegamento pneumatico, porta 1                                 | G1/2  |
| Collegamento pneumatico, porta 2                                 | G1/4  |
| Nota sui materiali   | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)   |