



filtro-riduttore LFR-1/8-DB-7-5M-MINI-H

Codice prodotto: 539688

FESTO

Pressione in uscita max. 7 bar, con manometro, capacità filtrante 5 µ.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Taglia | Mini |
| Larghezza | 44 mm |
| Serie | DB |
| Dispositivo antimanomissione | Manopola con arresto |
| Posizione di montaggio | Verticale +/- 5° |
| Grado di filtrazione | 5 µm |
| Scarico condensa | Semiautomatico |
| Costruzione | Filtro-riduttore con manometro |
| Funzione regolatore | Con scarico secondario Con flusso di ritorno |
| Indicazione della pressione | Con manometro |
| Pressione d'esercizio | 1,5 ... 10 bar |
| Intervallo di regolazione della pressione | 0,5 ... 7 bar |
| Isteresi di pressione max. | 0,5 bar |
| Portata nominale normale | ≥ 500 l/min |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gas inerti |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 |
| Classe di purezza aria in uscita | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gas inerti |
| Temperatura del fluido | -5 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Peso | 200 g |
| Fissaggio | A scelta: Montaggio in linea Con foro passante Con squadretta di fissaggio |
| Attacco manometro | G1/8 |
| Attacco pneumatico 1 | G1/8 |
| Attacco pneumatico 2 | G1/8 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Informazioni sui materiali, guarnizioni | NBR |
| Informazioni sui materiali, manopola | POM |
| Informazioni sui materiali, filtro | PE |
| Informazioni sui materiali, corpo | PA rinforzato |
| Informazioni sui materiali, tazza | PC |