


connettore femmina MSSD-C-M16

Codice prodotto: 539709

FESTO

Per bobine magnetiche e valvole, configurazione dei fori a norme DIN EN 175 301, formato A.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Frequenza di connessione	50
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M3
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	38 g
Connessione elettrica	3 poli Connettore femmina angolare Configurazione attacchi forma A, a norma EN 175301-803 A norma DIN EN 175301-803 Forma costruttiva quadrata
Raccordo per cavi	M16
Diametro ammissibile del cavo	6 ... 8 mm
Sezione attacco	1,5 mm ²
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 115 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA rinforzato
Materiale guarnizioni	HNBR