


connettore femmina MSSD-EB-M12

Codice prodotto: 539712

FESTO

Per bobine magnetiche e valvole, configurazione dei fori a norme DIN EN 175 301, formato C.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Frequenza di connessione	50
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M2,5
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	11 g
Connessione elettrica	3 poli Connettore femmina angolare Configurazione degli attacchi forma C, secondo EN 175301-803 A norma DIN EN 175301-803 Forma costruttiva quadrata
Raccordo per cavi	M12
Diametro ammissibile del cavo	4 ... 6 mm
Sezione attacco	1,5 mm ²
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-40 ... 125 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale del corpo	PA rinforzato
Materiale guarnizioni	HNBR