


Blocco batteria CPASC1-PRS-2-5S-M5-MP

Codice prodotto: 539896
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per unità di valvole CPA-SC.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2014. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	10,5 mm
Separazione zone di pressione	1 e 3 e 5
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero max. posti valvola	2
Identificazione posto valvola	Targhetta
Pressione d'esercizio	10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Livello di rumorosità	85 dB(A)
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Omologazione	c UL us - Recognized (OL)
Peso	430 g
Interfaccia valvola, elettrica	3 poli
Fissaggio sottobase	Con foro passante Con guida profilata
Fissaggio	A scelta: Con foro passante Con guida profilata
Attacco servopilotaggio 12/14	M5
Attacco servopilotaggio 12	M5
Attacco foro di compensazione	M5
Attacco scarico servopilotaggio 82	M5
Attacco scarico servopilotaggio 82/84	M5
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	M5
Attacco pneumatico 3	G1/8
Attacco pneumatico 4	M5
Attacco pneumatico 5	G1/8
Informazioni sui materiali, sottobase	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata