


fissaggio a cerniera

SBN-50/63

Codice prodotto: 539926

FESTO

Per cilindri rotondi DSNU/ESNU, montaggio ammesso su testata anteriore o posteriore.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	50 63
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso	894 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale anello di fissaggio	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Materiale fissaggio	Acciaio zincato
Materiale perno	Acciaio zincato
Materiale supporto	Bronzo
Materiale viti	Acciaio, zincato
Materiale angolo	Acciaio