


# fissaggio a cerniera

## SBN-20/25

Codice prodotto: 539927

FESTO

Per cilindri rotondi DSNU/ESNU, montaggio ammesso su testata anteriore o posteriore.



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	20/25
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso	238 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale anello di fissaggio	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Materiale fissaggio	Acciaio zincato
Materiale perno	Acciaio zincato
Materiale supporto	Bronzo
Materiale dado	Acciaio zincato
Materiale viti	Acciaio, zincato
Materiale angolo	Acciaio