



# Valvola di inserimento MS4-EM1-1/8-Z

Codice prodotto: 541265

FESTO

manuale, direzione del flusso da destra a sinistra.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Costruzione	Distributore rotativo
Tipo di azionamento	manuale
Funzione di scarico	non strozzabile
Tipo di comando	diretta
Funzione valvola	3/2, bistabile
Pressione di esercizio	0 ... 14 bar
Valore C	4,6 l/sbar
Valore b	0,51
Portata nominale normale	1.200 l/min
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE a norme RoHS
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo fissaggio	a scelta: Montaggio in linea con accessori
Posizione di montaggio	qualsiasi
Direzione di flusso	non reversibile
Peso	190 g
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Attacco pneumatico 3	G1/4
Informazioni sui materiali, guarnizioni	TPE-U(PU)
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso