



raccordo a innesto a T NEDU-M12D5-M12T4

Codice prodotto: 541596

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Frequenza di connessione | 500 |
| Intervallo tensione d'esercizio CA | 250 V |
| Intervallo tensione d'esercizio CC | 250 V |
| Tensione d'esercizio nominale CA | 250 V |
| Tensione d'esercizio nominale CC | 60 V |
| Carico di corrente ammissibile | 4 A |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 85 °C |
| Grado di protezione | IP65 IP67 |
| Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C |
| Coppia di serraggio max. | 0,5 Nm |
| Peso | 25,5 g |
| Connessione elettrica | A norma EN 60947-5-2 Connettori maschio/femmina M12x1 / M12x1 4 poli/4 poli Codifica A / Codifica A |
| Fissaggio | Avvitabile |
| Colore corpo contenitore | Nero |
| Informazioni sui materiali, ghiera per raccordi filettati | Ottone cromato Nichelato |
| Avvertenza sul materiale | Senza rame e PTFE |
| Informazioni sui materiali, corpo | TPE-U (PU) rinforzato |
| Informazioni sui materiali, contatti | Ottone dorato |