



raccordo a innesto a T

NEDU-M8D3-M12T4

Codice prodotto: 541597

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Frequenza di connessione	500
Intervallo tensione d'esercizio CA	60 V
Intervallo tensione d'esercizio CC	60 V
Tensione d'esercizio nominale CA	60 V
Tensione d'esercizio nominale CC	60 V
Carico di corrente ammissibile	4 A
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 85 °C
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Coppia di serraggio max.	0,3 Nm con M8 0,5 Nm con M12
Peso	16,9 g
Connessione elettrica	A norma EN 60947-5-2 Connettori maschio/femmina M12x1 / M8x1 4 poli / 3 poli
Fissaggio	Avvitabile
Colore corpo contenitore	Nero
Informazioni sui materiali, ghiera per raccordi filettati	Ottone cromato Nichelato
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, corpo	TPE-U (PU) rinforzato
Informazioni sui materiali, contatti	Ottone dorato