


Bobina

VACN-N-K11-1-0.5-U4-M

Codice prodotto: 541665

FESTO

Cavo con attacco tubo isolante, 24 V cc.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Valori caratteristici bobina	24 V cc: 4,5 W
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 10 %
Certificazione protezione antideflagrante al di fuori della UE	NEC 500 Class I, Div. 1
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Lunghezza cavo	0,5 m
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS