

Tube robusto PAN-R-8X1,5-SI

Codice prodotto: 541676

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	8 mm
Raggio di curvatura rilevante per la portata	29 mm
Diametro interno	5 mm
Raggio minimo di curvatura	20 mm
Caratteristiche tubo	applicabile su catene portacavi
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0.095 MPa...3.5 MPa -13.775 psi...507.5 psi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...35 bar
Approvazione	Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV)
Autorità che rilascia il certificato	B 013277 0506 00
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.0316 kg/m
Attacco pneumatico	Per connettore a innesto diametro esterno 8 mm
Colore	Argento
Durezza Shore	D 62 +/-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	TPE-A