

tubo robusto PAN-R-16X3-SI

Codice prodotto: 541679

FESTO

Con tolleranza esterna, per alte pressioni fino a 20 bar, ad elevata resistenza termica e meccanica.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	16 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	73 mm
Diametro interno	10 mm
Raggio min. di curvatura	42 mm
Caratteristiche tubo	Suitable for energy chains
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,095 ... 3,5 MPa -0,95 ... 35 bar -13,775 ... 507,5 psi
Omologazione	TÜV
Certificato ente preposto	B 013277 0506 00
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,1262 kg/m
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto filetto maschio 16 mm
Colore	Argento
Durezza Shore	D 62 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	TPE-A