


Unità di gestione e visualizzazione FED-40

Codice prodotto: 541998
Prodotto in esaurimento

FESTO

Unità di visualizzazione e gestione con display grafico LCD per la connessione ai sistemi PLC, 4 tasti funzione.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Profondità di montaggio	53 mm
Altezza	109 mm
Lunghezza	149 mm
Spessore max. pannello frontale	5 mm
Memoria utente	512 kByte
Numero LED utente	5
Numero dei tasti funzione	4
Numero dei tasti di sistema	7
Allarmi	1.024
Numero LED del sistema	4
Display	LCD monocromatico Con retroilluminazione
Dimensione visualizzazione	4 x 20 caratteri
Intervallo tensione d'esercizio CC	18 ... 30 V
Risoluzione display	120x32 Pixel
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Assorbimento di corrente a tensione d'esercizio nominale	0,25 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP65 frontale, IP20 posteriore
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Omologazione	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Peso	1.000 g
Interfaccia PC	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore maschio
Interfaccia di programmazione	9,6 kBd
Interfaccia PLC	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore maschio
Fissaggio	Montaggio a pannello
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Software di programmazione	FED Designer 6.06 o superiore
Certificazione protezione antideflagrante al di fuori della UE	NEC 500 Class I, Div. 2