


# Cavo di collegamento NEBV-B2W3P-F-0.5-M12G5

Codice prodotto: 542130

FESTO

Precablato, per valvole MFH.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	EN 175301-803 EN 61076-2-101
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Caratteristica cavo	Standard
Indicatore posizione di commutazione	LED
Indicatore stato di commutazione	LED giallo
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Carico di corrente ammissibile	4 A
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 70 °C
Coppia di serraggio max.	0,6 Nm con M12x1 0,4 Nm con M3
Raggio min. di curvatura del cavo	59 mm
Peso	69 g
Connessione elettrica 1	Connettore femmina angolare, quadrato, 3 poli, forma BI
Connessione elettrica 2	Connettore maschio, diritto, M12x1, 5 poli, codifica A
Composizione cavo	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Diametro cavo	5,9 mm
Lunghezza cavo	0,5 m
Sezione nominale conduttore	0,75 mm <sup>2</sup>
Connessione conduttore di protezione	Disponibile
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M3 Con connettore filettato
Colore corpo contenitore	Nero
Colore rivestimento del cavo	Grigio
Informazioni sui materiali, guarnizioni	TPE-U(PU)
Informazioni sui materiali, corpo	PBT TPE-U(PU)
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PVC
Informazioni sui materiali, viti	Acciaio Pressofusione di zinco
Informazioni sui materiali, contatti	Connettore femmina stagnato Lega di rame Connettore dorato