


# Cavo di collegamento NEBV-C1W3P-F-0.5-M12G5

Codice prodotto: 542131

FESTO

Precablato, per valvole MEBH.



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore   |
|---|--|
| Basato sulla norma                          | EN 175301-803<br>EN 61076-2-101                                      |
| Posizione di montaggio                      | Qualsiasi  |
| Caratteristica cavo                         | Standard   |
| Indicatore posizione di commutazione        | LED  |
| Indicatore stato di commutazione            | LED giallo   |
| Tensione d'esercizio nominale CC            | 24 V   |
| Carico di corrente ammissibile              | 4 A  |
| Grado di protezione                         | IP65<br>IP67   |
| Temperatura ambiente con cablaggio libero   | -5 ... 70 °C   |
| Temperatura ambiente                        | -5 ... 70 °C   |
| Coppia di serraggio max.                    | 0,6 Nm con M12x1<br>0,4 Nm con M2,5                                  |
| Raggio min. di curvatura del cavo           | 59 mm  |
| Peso  | 55 g   |
| Connessione elettrica 1                     | Connettore femmina angolare, quadrato, 4 poli, forma C               |
| Connessione elettrica 2                     | Connettore maschio, diritto, M12x1, 5 poli, codifica A               |
| Composizione cavo                           | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>   |
| Diametro cavo                               | 5,9 mm   |
| Lunghezza cavo                              | 0,5 m  |
| Sezione nominale conduttore                 | 0,75 mm <sup>2</sup>   |
| Connessione conduttore di protezione        | Disponibile  |
| Fissaggio                                   | Su elettrovalvola con vite centrale M2,5<br>Con connettore filettato |
| Colore corpo contenitore                    | Nero   |
| Colore rivestimento del cavo                | Grigio   |
| Informazioni sui materiali, guarnizioni     | TPE-U(PU)  |
| Informazioni sui materiali, corpo           | PBT<br>TPE-U(PU)   |
| Informazioni sui materiali, guaina del cavo | PVC  |
| Informazioni sui materiali, viti            | Acciaio<br>Pressofusione di zinco                                    |
| Informazioni sui materiali, contatti        | Connettore femmina stagnato<br>Lega di rame<br>Connettore dorato     |