


Portale lineare DHSL-DGC25-HMPL16

Codice prodotto: 542979

FESTO

composto da attuatore lineare senza stelo con asse di manipolazione leggero, dinamico, preciso e modulare. Interfacce definite per il programma di attuatori rotativi e pinze Festo. Ordinare come kit di montaggio o completamente montata e installata.

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale lineare 1.0
Carico utile	0 ... 2 kg
Attuatore asse Z	HMPL-16
Tipo di azionamento asse Z	ad azionamento pneumatico
Posizione intermedia asse Z	1 x
Corsa asse Z	0 ... 160 mm
Ripetibilità in posizione terminale asse Z	± 0,02 mm
Ripetibilità in posizione intermedia asse Z	± 0,02 mm
Attuatore asse Y	DGC-25
Tipo di azionamento asse Y	ad azionamento pneumatico
Corsa asse Y	0 ... 3.000 mm
Ripetibilità in posizione terminale asse Y	± 0,02 mm