


# kit parallelo EAMM-U-D40-55A

Codice prodotto: 543157

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2023. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	5.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento d'inerzia di massa	10,016 kgmm <sup>2</sup>
Coppia di azionamento a vuoto	0,1 Nm
Coppia trasferibile	3 Nm
Peso	530 g