



piastra regolatore VMPA2-B8-R3C2-C-10

Codice prodotto: 543344

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	21 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Montaggio pneumatico verticale	Riduttore di pressione per 4
Funzione regolatore	Pressione in uscita costante Con scarico secondario
Selezione manometro	Possibile
Intervallo di regolazione della pressione	2 ... 8,5 bar
Pressione di ingresso 1	0,5 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Coppia di serraggio max.	0,65 Nm
Peso	180 g
Fissaggio montaggio verticale	Su sottobase accoppiabile
Attacco manometro	Con graffa di fissaggio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale pannello di comando	PA
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo regolatore	PA