


nodo multipolare VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Codice prodotto: 543415

FESTO

Per unità di valvole VTSA e VTSA-F.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero max. posti valvola	16 con valvole monostabili 8 con valvole bistabili
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 10 %
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	539 g
Connessione elettrica	Multipolare a 19 poli Connettore maschio A norma CNOMO E03.62.530.N
Materiale testata	PA
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso