


Unità di gestione e visualizzazione FED-301

Codice prodotto: 543438
Prodotto in esaurimento

FESTO

Unità di gestione e visualizzazione con display grafico LCD per il collegamento ai sistemi SYS.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Profondità di montaggio	61 mm
Altezza	109 mm
Lunghezza	149 mm
Spessore max. pannello frontale	5 mm
Memoria utente	512 kByte
Clock in tempo reale	Sì
Liste eventi	256
Memoria ricette	32 kByte
Allarmi	1.024
Deviazione orologio in tempo reale	130 s / mese
Numero colori	Bianco/nero
Numero LED del sistema	4
Display	LCD monocromatico
Caratteristiche display	Touchscreen
Dimensione visualizzazione	3,8"
Batteria di back-up	3 V/270 mA litio
Intervallo tensione d'esercizio CC	18 ... 30 V
Risoluzione display	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Assorbimento di corrente a tensione d'esercizio nominale	0,4 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP65 frontale, IP20 posteriore
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Omologazione	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Peso	1.000 g
Interfaccia AUX	Sub-D 9 poli Connettore femmina
Interfaccia PC	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore maschio
Interfaccia di programmazione	9,6 - 38,4 kBd
Interfaccia PLC	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore maschio
Interfaccia Ethernet	Opzionale, 10 MBd
Fissaggio	Montaggio a pannello
Software di programmazione	FED Designer 6.06 o superiore