


# Unità di gestione e visualizzazione FED-501

Codice prodotto: 543440  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Unità di visualizzazione e gestione con display grafico LCD per il collegamento ai sistemi SYS, con 1 tasto di funzione.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore   |
|--|--|
| Profondità di montaggio                                  | 66 mm  |
| Altezza  | 147 mm   |
| Lunghezza  | 187 mm   |
| Spessore max. pannello frontale                          | 5 mm   |
| Memoria utente   | 32 Mbyte   |
| Numero LED utente  | 1  |
| Numero dei tasti funzione                                | 1  |
| Clock in tempo reale                                     | Sì   |
| Liste eventi   | 1.024  |
| Memoria ricette  | 32 kByte   |
| Allarmi  | 1.024  |
| Deviazione orologio in tempo reale                       | 130 s / mese   |
| Numero colori  | 8 graduazioni di grigio  |
| Numero LED del sistema                                   | 4  |
| Display  | LCD monocromatico  |
| Caratteristiche display                                  | Touchscreen  |
| Dimensione visualizzazione                               | 5,6"   |
| Batteria di back-up                                      | 3 V/270 mA litio   |
| Intervallo tensione d'esercizio CC                       | 18 ... 30 V  |
| Risoluzione display                                      | 1/4 VGA, 320x240 Pixel   |
| Tensione d'esercizio nominale CC                         | 24 V   |
| Assorbimento di corrente a tensione d'esercizio nominale | 0,6 A  |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)            | Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica |
| Temperatura di stoccaggio                                | -20 ... 70 °C  |
| Umidità relativa dell'aria                               | 5 - 85 %<br>Senza formazione di condensa                         |
| Grado di protezione                                      | IP65 frontale, IP20 posteriore                                   |
| Temperatura ambiente                                     | 0 ... 50 °C  |
| Omologazione   | c UL us - Listed (OL)<br>RCM Mark                                |
| Peso   | 1.400 g  |
| Interfaccia AUX  | Sub-D<br>9 poli<br>Connettore femmina                            |
| Interfaccia stampante                                    | RS232<br>Sub-D<br>a 15 poli<br>Connettore femmina                |
| Interfaccia PC   | RS232<br>Sub-D<br>a 15 poli                                      |

| <b>Caratteristica</b>  | <b>Valore</b>                                     |
|--|---|
|  | Connettore femmina                                |
| Interfaccia di programmazione                                  | 9,6 - 38,4 kBd                                    |
| Interfaccia PLC  | RS232<br>Sub-D<br>a 15 poli<br>Connettore maschio |
| Interfaccia Ethernet   | Opzionale, 10 MBd                                 |
| Fissaggio  | Montaggio a pannello                              |
| Avvertenza sul materiale                                       | Conforme a RoHS                                   |
| Software di programmazione                                     | FED Designer 6.06 o superiore                     |
| Certificazione protezione antideflagrante al di fuori della UE | NEC 500 Class I, Div. 2                           |