


Unità di gestione e visualizzazione FED-500

Codice prodotto: 543441

FESTO

Unità di gestione e visualizzazione con display di grafica LCD per il collegamento ai sistemi SYS, con 1 tasto di funzione.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Profondità di montaggio	91 mm
Altezza	147 mm
Lunghezza	187 mm
Max. spessore pannello frontale	5 mm
Allarmi	1.024
Memoria utente	32 Mbyte
Numero LED utente	1
Numero dei tasti funzione	1
Clock in tempo reale	sì
Liste eventi	1.024
Memoria ricette	32 kByte
Deviazione clock tempo reale	130 s / mese
Numero colori	256
Numero LED del sistema	4
Indicatore	Colore STN
Caratteristiche indicatore	Touchscreen
Dimensione indicatore	5,6"
Batteria tampone	3 V/270 mA litio
Intervallo tensione di esercizio CC	18 ... 30 V
Risoluzione display	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Tensione di esercizio nominale CC	24 V
Assorbimento di corrente a tensione di esercizio nominale	0,8 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP65 frontale, IP20 posteriore
Temperatura ambiente	0 ... 45 °C
Omologazione	C-Tick
Peso	1.400 g
Interfaccia AUX	Sub-D a 9 poli Connettore femmina
Interfaccia stampante	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore femmina
Interfaccia PC	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore femmina
Interfaccia di programmazione	9,6 - 38,4 kBd
Interfaccia PLC	RS232

Caratteristica	Valore
	Sub-D a 15 poli Connettore
Interfaccia Ethernet	opzionale, 10 MBd
Tipo fissaggio	Montaggio a pannello
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS
Software di programmazione	FED Designer 6.06 o superiore
Omologazione secondo NEC 500	Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D