


# Unità di gestione e visualizzazione FED-700

Codice prodotto: 543442  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Unità di visualizzazione e gestione con display grafico LCD per il collegamento ai sistemi SYS, con 1 tasto di funzione.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Profondità di montaggio	71 mm
Altezza	187 mm
Lunghezza	232 mm
Spessore max. pannello frontale	5 mm
Memoria utente	32 Mbyte
Numero LED utente	1
Numero dei tasti funzione	1
Clock in tempo reale	Sì
Liste eventi	1.024
Memoria ricette	32 kByte
Allarmi	1.024
Deviazione orologio in tempo reale	130 s / mese
Numero colori	64 k
Numero LED del sistema	4
Display	Colore TFT
Caratteristiche display	Touchscreen
Dimensione visualizzazione	7,5"
Batteria di back-up	3 V/270 mA litio
Intervallo tensione d'esercizio CC	18 ... 30 V
Risoluzione display	VGA, 640x480 Pixel
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Assorbimento di corrente a tensione d'esercizio nominale	1,1 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP65 frontale, IP20 posteriore
Temperatura ambiente	0 ... 45 °C
Omologazione	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Peso	1.600 g
Interfaccia AUX	Sub-D 9 poli Connettore femmina
Interfaccia stampante	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore femmina
Interfaccia PC	RS232 Sub-D a 15 poli

Caratteristica	Valore
	Connettore femmina
Interfaccia di programmazione	9,6 - 38,4 kBd
Interfaccia PLC	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore maschio
Interfaccia Ethernet	RJ45 10/100 MBd 2ª interfaccia Ethernet ottica 10 MBd
Fissaggio	Montaggio a pannello
Software di programmazione	FED Designer 6.06 o superiore