

# Unità di gestione e visualizzazione FED-710

Codice prodotto: 543443

FESTO

Unità di gestione e visualizzazione con display di grafica LCD per il collegamento ai sistemi SYS.

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2010.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Profondità di montaggio	71 mm
Altezza	187 mm
Lunghezza	232 mm
Max. spessore pannello frontale	5 mm
Memoria utente	32 Mbyte
Clock in tempo reale	sì
Deviazione clock tempo reale	130 s / mese
Numero colori	64 k
Indicatore	Colore TFT
Caratteristiche indicatore	Touchscreen
Dimensione indicatore	7,5"
Batteria tampone	3 V/270 mA litio
Intervallo tensione di esercizio CC	18 ... 30 V
Risoluzione display	VGA, 640x480 Pixel
Tensione di esercizio nominale CC	24 V
Assorbimento di corrente a tensione di esercizio nominale	1,1 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP65 frontale, IP20 posteriore
Temperatura ambiente	0 ... 45 °C
Omologazione	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Peso	1.600 g
Interfaccia AUX	Sub-D a 9 poli Connettore femmina
Interfaccia stampante	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore femmina
Interfaccia PLC	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore
Interfaccia USB	sì
Interfaccia Ethernet	RJ45 10/100 MBd 2ª interfaccia Ethernet ottica 10 MBd
Tipo fissaggio	Montaggio a pannello
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS