

# Unità di gestione e visualizzazione FED-2010

Codice prodotto: 543445

FESTO

Unità di gestione e visualizzazione con display di grafica LCD per il collegamento ai sistemi SYS.

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2010.



## Foglio dati

| Caratteristica  | Valore   |
|---|--|
| Profondità di montaggio                                   | 91 mm  |
| Altezza   | 267 mm   |
| Lunghezza   | 337 mm   |
| Max. spessore pannello frontale                           | 5 mm   |
| Memoria utente  | 32 Mbyte   |
| Clock in tempo reale                                      | sì   |
| Deviazione clock tempo reale                              | 130 s / mese   |
| Numero colori   | 64 k   |
| Indicatore  | Colore TFT   |
| Caratteristiche indicatore                                | Touchscreen  |
| Dimensione indicatore                                     | 12,1"  |
| Batteria tampone  | 3 V/270 mA litio   |
| Intervallo tensione di esercizio CC                       | 18 ... 30 V  |
| Risoluzione display                                       | SVGA, 800x600 Pixel  |
| Tensione di esercizio nominale CC                         | 24 V   |
| Assorbimento di corrente a tensione di esercizio nominale | 1,3 A  |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)             | ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica |
| Temperatura di stoccaggio                                 | -20 ... 70 °C  |
| Umidità relativa dell'aria                                | 5 - 85 %<br>senza formazione di condensa                         |
| Grado di protezione                                       | IP65 frontale, IP20 posteriore                                   |
| Temperatura ambiente                                      | 0 ... 45 °C  |
| Omologazione  | C-Tick   |
| Peso  | 2.850 g  |
| Interfaccia AUX   | Sub-D<br>a 9 poli<br>Connettore femmina                          |
| Interfaccia stampante                                     | RS232<br>Sub-D<br>a 15 poli<br>Connettore femmina                |
| Interfaccia PLC   | RS232<br>Sub-D<br>a 15 poli<br>Connettore                        |
| Interfaccia USB   | sì   |
| Interfaccia Ethernet                                      | RJ45 10/100 MBd<br>2ª interfaccia Ethernet ottica 10 MBd         |
| Tipo fissaggio  | Montaggio a pannello   |
| Avvertenza sul materiale                                  | a norme RoHS   |
| Omologazione secondo NEC 500                              | Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D                                      |