

Unità di gestione e visualizzazione FED-5000

Codice prodotto: 543447
Prodotto in esaurimento

FESTO

Unità di visualizzazione e gestione con display grafico LCD per il collegamento ai sistemi SYS, con 1 tasto di funzione.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Profondità di montaggio	101 mm
Altezza	307 mm
Lunghezza	392 mm
Spessore max. pannello frontale	5 mm
Memoria utente	32 Mbyte
Numero LED utente	1
Numero dei tasti funzione	1
Clock in tempo reale	Sì
Liste eventi	1.024
Memoria ricette	32 kByte
Allarmi	1.024
Deviazione orologio in tempo reale	130 s / mese
Numero colori	64 k
Numero LED del sistema	4
Display	Colore TFT
Caratteristiche display	Touchscreen
Dimensione visualizzazione	15"
Batteria di back-up	3 V/270 mA litio
Intervallo tensione d'esercizio CC	18 ... 30 V
Risoluzione display	XGA, 1024x768 Pixel
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Assorbimento di corrente a tensione d'esercizio nominale	1,5 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP65 frontale, IP20 posteriore
Temperatura ambiente	0 ... 45 °C
Omologazione	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Peso	3.800 g
Interfaccia AUX	Sub-D 9 poli Connettore femmina
Interfaccia stampante	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore femmina
Interfaccia PC	RS232 Sub-D a 15 poli

Caratteristica	Valore
	Connettore femmina
Interfaccia di programmazione	9,6 - 38,4 kBd
Interfaccia PLC	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore maschio
Interfaccia Ethernet	RJ45 10/100 MBd 2 ^a interfaccia Ethernet ottica 10 MBd
Fissaggio	Montaggio a pannello
Software di programmazione	FED Designer 6.06 o superiore