


Unità di gestione e visualizzazione FED-1010

Codice prodotto: 543516

FESTO

Unita di gestione e visualizzazione con display di grafica LCD per il collegamento ai sistemi SYS.

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2010.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Profondità di montaggio	91 mm
Altezza	232 mm
Lunghezza	287 mm
Max. spessore pannello frontale	5 mm
Memoria utente	32 Mbyte
Clock in tempo reale	sì
Deviazione clock tempo reale	130 s / mese
Numero colori	64 k
Indicatore	Colore TFT
Caratteristiche indicatore	Touchscreen
Dimensione indicatore	10,4"
Batteria tampone	3 V/270 mA litio
Intervallo tensione di esercizio CC	18 ... 30 V
Risoluzione display	VGA, 640x480 Pixel
Tensione di esercizio nominale CC	24 V
Assorbimento di corrente a tensione di esercizio nominale	1,2 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP65 frontale, IP20 posteriore
Temperatura ambiente	0 ... 45 °C
Omologazione	C-Tick
Peso	2.250 g
Interfaccia AUX	Sub-D a 9 poli Connettore femmina
Interfaccia stampante	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore femmina
Interfaccia PLC	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore
Interfaccia USB	sì
Interfaccia Ethernet	RJ45 10/100 MBd 2ª interfaccia Ethernet ottica 10 MBd
Tipo fissaggio	Montaggio a pannello
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS
Omologazione secondo NEC 500	Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D