

Sensore di finecorsa SMT-8M

Codice prodotto: 543893

FESTO

magnetico, senza contatto, per scanalatura a T.
Quantità minima dell'ordine 10 pezzi.



Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Omologazione	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva CE sull'esecuzione antideflagrante (ATEX)
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE a norme RoHS
Principio di misurazione	magnetoresistivo
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Uscita di commutazione	NPN PNP senza contatto a 2 fili
Funzione elemento di commutazione	Normalmente chiuso Normalmente aperto
Max. corrente in uscita	80 ... 100 mA
Resistenza ai cortocircuiti	ciclico
Resistenza ai sovraccarichi	disponibile
Intervallo tensione di esercizio CC	8 ... 30 V
Protezione contro l'inversione di polarità	per tutti le connessioni elettriche
Attacco in direzione di uscita	longitudinale
Lunghezza cavo	0,2 ... 30 m
Tipo fissaggio	avvitato inseribile dall'alto nella scanalatura
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 70 °C
Grado di protezione	IP65 IP68