



# raccordo a innesto a T

## NEDU-M8D3-M8T4

Codice prodotto: 544391

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Frequenza di connessione	100
Intervallo tensione d'esercizio CA	32 V
Intervallo tensione d'esercizio CC	32 V
Tensione d'esercizio nominale CA	32 V
Tensione d'esercizio nominale CC	32 V
Carico di corrente ammissibile	2 A
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 85 °C
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Coppia di serraggio max.	0,3 Nm
Peso	9,5 g
Connessione elettrica	A norma EN 60947-5-2 Connettori maschio/femmina M8x1 / M8x1 4 poli / 3 poli
Fissaggio	Avvitabile
Colore corpo contenitore	Nero
Informazioni sui materiali, ghiera per raccordi filettati	Ottone cromato Nichelato
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, corpo	PA
Informazioni sui materiali, contatti	Ottone dorato