


connettore per cavo NECU-M8G4

Codice prodotto: 544392

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro ammissibile del cavo	3,5 ... 5 mm
Basato sulla norma	EN 61984
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Frequenza di connessione	500
Intervallo tensione d'esercizio CA	0 ... 30 V
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 30 V
Resistenza alle scariche elettriche	0,8 kV
Carico di corrente ammissibile	3 A
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura di stoccaggio	-40 ... 80 °C
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Coppia di serraggio max., connettore	0,3 Nm
Peso	9,5 g
Sezione attacco	0,14 ... 0,5 mm ²
Connessione elettrica	Connettore femmina diritto M8x1 4 poli
Fissaggio	Con dado zigrinato
Colore corpo contenitore	Nero
Informazioni sui materiali, ghiera per raccordi filettati	Ottone Nichelato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	CuZn nichelato PBT
Informazioni sui materiali, contatti	Ottone dorato