


# corsore FKC-50/63

Codice prodotto: 545240

FESTO

Per attuatore lineare DGC-G.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	50/63
Deviazione radiale +/-	4 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Carico max. momentaneo ammissibile in direzione della forza +/-	5.000 N
Carico max. prolungato ammissibile in direzione della forza +/-	5.000 N
Peso	1.200 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale perno	Acciaio fortemente legato
Materiale snodo	Acciaio fortemente legato
Materiale elemento filettato	Acciaio
Materiale piastra	Alluminio fuso
Materiale sistema di blocco	Acciaio armonico