


# piastra di alimentazione VMPAF-FB-SP-7/8-V-5POL

Codice prodotto: 545350  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	21 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 25 %
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Connessione elettrica	Connettore rotondo da 7/8" 5 poli
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Material supply plate	Alluminio pressofuso