


Sottobase VMPA2-IC-AP-1-EX2

Codice prodotto: 545449

FESTO

Per unità di valvole MPA-S.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	30,5 mm
Lunghezza	107,3 mm
Dimensione modulare	21 mm
Pressione di esercizio	3 ... 8 bar
Pressione di pilotaggio	3 ... 8 bar
ATEX categoria gas	II 3G
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo gas	Ex nA II T4 X
ATEX categoria polvere	II 3D
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo polvere	Ex tD A22 IP54 T95°C X
Temperatura ambiente antideflagrante	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Connessione elettrica	Connettore M8
Fissaggio sottobase	con foro passante
Attacco scarico servopilotaggio 82/84	M5
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Attacco pneumatico 3	G1/8
Attacco pneumatico 4	G1/8
Attacco pneumatico 5	G1/8
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS
Informazioni sui materiali, sottobase	Alluminio pressofuso