


calotta NECV-S1W37

Codice prodotto: 545974

FESTO

Per unità di valvole VTSA e VTSA-F, per l'assemblaggio in proprio senza cavi.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Settore di impiego	Solo per unità di valvole ad attacco multipolare VTSA/VTSA-F
Peso	180 g
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Angolare
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	Sub-D
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	37
Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati	37
Collegamento elettrico 1, tipo di fissaggio	3 viti M4
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Contatti crimp
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 30 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	2 A
Resistenza alle scariche elettriche	1 kV
Raccordo per cavi	M20x1,5
Diametro cavo	5 ... 13 mm
Sezione nominale conduttore	0,08 ... 0,5 mm ²
Grado di protezione	IP65 NEMA 4
Nota sul tipo di protezione	In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale del corpo	PA