



valvola di aspirazione ISV-M10

Codice prodotto: 545998

FESTO

Per il mantenimento del vuoto quando, in un gruppo di ventose, una o più ventose non sono occupate.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	M10
Idoneità impulso di espulsione	$\leq 0,8$ MPa
Efficienza dell'impulso di espulsione	≤ 8 bar
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio Mpa	-95 ... 0 kPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar
Portata di aspirazione necessaria a -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	2 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	18 g
Fissaggio	Avvitabile
Attacco pneumatico 1	M10
Attacco pneumatico 2	M10
Materiale molla	Acciaio fortemente legato
Materiale filtro	Bronzo sinterizzato
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale galleggiante	POM