


# modulo generatore di setpoint MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Codice prodotto: 546224

FESTO

Per la tecnica proporzionale.



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore   |
|--|--|
| Indicazione del valore nominale attivo                   | LED giallo   |
| Indicatore stato di "pronto"                             | LED verde  |
| Intervallo tensione d'esercizio CC                       | 20 ... 30 V  |
| Resistenza di ingresso, ingresso valore nominale esterno | Tip. 100 kOhm  |
| Resistenza di ingresso, ingresso valore nominale         | 3 kOhm   |
| Tensione di uscita regolabile                            | 0 ... 10 V   |
| Assorbimento elettrico a 24 V CC                         | 1,5 W  |
| Corrente di uscita max.                                  | 27 mA  |
| Ondulazione residua                                      | 10 %   |
| Tensione, ingresso valore nominale esterno               | 0 ... 10 V   |
| Tensione di alimentazione, regolazione valore nominale   | 10 ... 10,6 V  |
| Corrente di alimentazione, regolazione valore nominale   | 6 ... 6,36 mA  |
| Potenzimetro, ingresso valore nominale esterno           | 2,5 ... 10 kOhm  |
| Omologazione   | C-Tick   |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)            | Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 2 - stress da corrosione moderato                                |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-B2-L   |
| Grado di protezione                                      | IP20   |
| Temperatura ambiente                                     | 0 ... 60 °C  |
| Posizione di montaggio                                   | Qualsiasi  |
| Peso   | 80 g   |
| Sezione attacco  | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Connessione elettrica                                    | Morsetto a vite  |
| Fissaggio  | Con guida profilata  |