

valvola base LOE-D-MINI-U



Codice prodotto: 546431

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Senza piastre filettate, con perni filettati FRB, con protezione in metallo.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Mini
Serie	D
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Costruzione	Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio
Quantità max. di rabbocco olio	1,53 oz(l)
Protezione tazza	Protezione metallica
Pressione d'esercizio	0 ... 240 Psi
Portata nominale normale	45,5 cfm
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	14 ... 140 °F
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gas inerti
Temperatura del fluido	14 ... 140 °F
Temperatura ambiente	14 ... 140 °F
Peso	9,45 oz
Fissaggio	Con accessori
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS