

# valvola base LF-D-MAXI-U


Codice prodotto: 546434

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Senza piastre filettate, con perni filettati FRB. Capacità filtrante 40 µm, con protezione e scarico manuale della condensa.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Maxi
Serie	D
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Grado di filtrazione	40 µm
Scarico condensa	Manuale, rotativo
Costruzione	Filtro in materiale sinterizzato con separatore centrifugo
Quantità di condensa max.	2,72 oz(l)
Protezione tazza	Protezione metallica
Pressione d'esercizio	0 ... 240 Psi
Portata nominale normale	175 cfm
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	14 ... 140 °F
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gas inerti
Temperatura del fluido	14 ... 140 °F
Temperatura ambiente	14 ... 140 °F
Peso	46,9 oz
Fissaggio	Montaggio in linea Con accessori
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale filtro	PE
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco
Materiale tazza	PC