


cursore FKG-1 5/8-B

Codice prodotto: 546544
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per evitare momenti flettenti del cursore di attuatori lineari DGO e per compensare errori di allineamento di carichi paralleli.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2022. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	1 5/8"
Deviazione radiale +/-	0,039 "
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Temperatura ambiente	-4 ... 140 °F
Carico max. prolungato ammissibile in direzione della forza +/-	359,7 lbf
Peso	45,045 oz
Materiale cursore	Lega di alluminio anodizzato
Materiale forcella	Acciaio zincato
Materiale elemento scorrevole	Ottone
Materiale viti	Acciaio zincato