


adattatore AD-G3/4-3/4NPT-I

Codice prodotto: 546550

FESTO

Filetto femmina su un lato, filetto maschio sull'altro lato.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	18,3 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio max., attacco pneumatico 1	60 Nm
Coppia di serraggio max., attacco pneumatico 2	32 Nm
Coppia di serraggio nominale	45 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 20 %
Peso	195,64 g
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G3/4
Attacco pneumatico 2	Filettatura interna 3/4 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	PVC
Materiale del corpo	Acciaio zincato