

# Tubo in plastica PUN-1/8X1/32-U-BL

Codice prodotto: 546578

FESTO

calibrato esternamente, adatto per attacchi a innesto QS e QB.  
Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA  
Old part no. 13013791



## Foglio dati

| Caratteristica                                       | Valore                           |
|--|----------------------------------|
| Diametro esterno in pollici                          | 1/8                              |
| Diametro interno in pollici                          | 1/16                             |
| Min. raggio di curvatura                             | 0,2 "                            |
| Pressione di esercizio in funzione della temperatura | -14 ... 150 Psi                  |
| Fluido di esercizio                                  | Aria compressa filtrata<br>Vuoto |
| Temperatura ambiente                                 | -68 ... 140 °F                   |
| Peso in funzione della lunghezza                     | 0,077 oz/ft                      |
| Colore   | blu                              |
| Durezza Shore  | A 98 +/-3                        |
| Avvertenza sul materiale                             | Senza rame e PTFE                |
| Informazioni sui materiali, tubo flessibile          | TPE-U(PU)                        |