

Tubo in plastica PUN-5/16X1/16-U-GN

Codice prodotto: 546618

FESTO

calibrato esternamente, adatto per attacchi a innesto QS e QB.
Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA
Old part no. 13023171



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno in pollici	5/16
Diametro interno in pollici	3/16
Min. raggio di curvatura	0,594 "
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-14 ... 150 Psi
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata Vuoto
Temperatura ambiente	-68 ... 140 °F
Peso in funzione della lunghezza	0,412 oz/ft
Colore	verde
Durezza Shore	A 98 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	TPE-U(PU)